



SEFAR® Humicheck



LOBAT

**S E F A R**





**Auto OFF**  
2 min

A circular icon with a play button symbol is positioned to the left of the text, indicating an automatic timer function.



*DE* **Positionierung**


*EN* **Positioning**

*FR* **Positionnement**

*SP* **Posicionamiento**


*IT* **Posizionamento**

*PO* **Posicionamento**






ON



A B C ...





*DE* **Emulsion ist trocken**

*EN* **Emulsion is dry**

*FR* **Emulsion est sèche**

*SP* **Emulsión está seca**

*IT* **L'emulsione è secca**

*PO* **Emulsão está seca**



*DE* Emulsion ist noch nicht vollständig trocken

*EN* Emulsion is not yet completely dry

*FR* Emulsion n'est pas totalement sèche

*SP* Emulsión no está completamente seca

*IT* L'emulsione non è ancora del tutto asciutta

*PO* Emulsão não está completamente seca



*DE* Emulsion ist feucht

*EN* Emulsion is wet

*FR* Emulsion est humide


*SP* Emulsión está húmeda

*IT* L'emulsione è umida

*PO* Emulsão está úmida



LOBAT





*DE* **Gerät ohne Lösungsmittel reinigen**

*EN* **Do not use solvents to clean the equipment**

*FR* **Ne pas utiliser de solvants pour nettoyer l'équipement**

*SP* **No utilice disolventes para limpiar el equipo**

*IT* **Non usare solventi per pulire le attrezzature**

*PO* **Não utilize solventes para limpar o equipamento**

**DE Anwendungsbereich**

Geeignet für alle Polyester (**PET**) und Polyamid (**PA**) Siebrückgewebe in Kombination mit allen handelsüblichen Emulsionen und Kapillarfäden. Nicht geeignet für Metallgewebe (**FE**).

Die Nummerierung der LED dient zu Protokollzwecken.

**EN Suitability**

Suitable for all mesh types from polyester (**PET**) and polyamide (**PA**) in combination with all commercial emulsions and capillary films. Not suitable for wire mesh (**FE**).

The numbering of the LED can be used for protocol purposes.

**FR Champ d'application**

Approprié pour tous les tissus de sérigraphie en polyester (**PET**) et polyamide (**PA**) en combinaison avec toutes les émulsions et films capillaires du marché. N'est pas approprié pour le tissu métallique (**FE**). La numérotation des LED peut être utilisée à fin d'établir un protocole.

**SP Ámbito de aplicación**

Adecuados para todas las telas para la impresión de pantalla de poliéster (**PET**) y poliamida (**PA**) en combinación con todas las emulsiones y películas capilares en el mercado.

No sirve para telas metálicas (**FE**).

La numeración de los LED se utiliza para el fin del protocolo.

**IT Settore di applicazione**

Adatto per tutti i tessuti per serigrafia di poliestere (**PET**) e poliammide (**PA**) in combinazione con tutte le emulsioni e film capillari in commercio. Non indicato per i tessuti metallici (**FE**).

La numerazione degli LED serve a scopo di protocollo.

**PO Área de aplicação**

Adequados para todas as telas para a impressão da tela de poliéster (**PET**) e poliamida (**PA**) em combinação com todas as emulsões e filmes capilares no mercado. Não serve para tecidos metálicos (**FE**).

A numeração do LED é usado para a finalidade do protocolo.




## Haftungsausschluss

Im Einklang mit der Sefar-Geschäftspolitik, die eine dauernde Kontrolle und Verbesserung unserer Produkte definiert, behalten wir uns die Änderung der technischen Daten jederzeit vor. Der Endverbraucher ist verpflichtet, die verwendeten Produkte auf deren Eignung zum Verwendungszweck vor dem Einsatz zu prüfen.

## Legal disclaimer

In accordance with Sefar's policy of continuous product improvement, specifications and other information in this publication are subject to change without notice. The user is responsible for determining fitness, merchantability and suitability of purpose before use.



Headquarters

### Sefar AG

Hinterbissaustrasse 12  
9410 Heiden  
Switzerland

Phone +41 71 898 57 00

Fax +41 71 898 57 21  
printing@sefar.com

[www.sefar.com](http://www.sefar.com)

**S E F A R**



3104-1420 | ML | 01.2014

